



Kombinált marótüske Form A, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302897 22 |
| GTIN | 4062406101121 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|---|-------|
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 22 |
| Tüske Ø d ₁ | 22 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 55 mm |
| Külső Ø D | 40 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogási Ø D ₁ | 22 mm |
| Befogó | BT 40 rövid |
| Szabvány | DIN 6358 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Marótüske |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |