

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel,  
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412749 150
GTIN	4062406101213
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. A tolómérő vízzel és porral szemben ellenállóképes. Használat nélkül 2 óra után a kikapcsoló automatika kikapcsolja a tolómérőt. Ütésálló műanyag ház.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Műszaki leírás**

Ház anyaga	Műanyag
Leolvasás	0,0005 coll
Mélységmérő van	igen
Méréstartomány	0 - 150 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	40 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

Mélységmérő	Ø 1,6
Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
Automatikus kikapcsolás	igen
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236