

HOLEX**Marófej befogó Form A, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303017 22
GTIN	4062406101206
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	48 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Tüske Ø d ₁	22 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40