

**HOLEX****Marófej befogó Forma A, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303037 27
GTIN	4062406101268
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Tartalom:**

Inkluzív marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Külső Ø D	60 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Befogási Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó