

TRICOFLEX**Szövetbetétes tömlő, fekete AIRSOFT, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080037 9
GTIN	3506111000559
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.
Airsoft Performance szövetbetétes tömlő, rugalmas olajálló sűrített levegős tömlő pneumatikus szerszámokhoz. Üzemi nyomás 15 bar.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	15 bar
Tömlő külső Ø	15 mm
Tömlő belső Ø	9 mm
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő