

Mahr**Digitális tolómérő IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel,
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412731 150
GTIN	4059192002428
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	Ø 1,6
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll

Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------