

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm, Szín: B



Rendelési adatok

Rendelés száma	972801 B
GTIN	2050002007246
Árucikk kategória	98E

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag.

Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok

egyedileg beállíthatóak a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Mosás: 30 °C színes ruha

Hossz: 240 mm

Szélesség: 22 mm

Festék: kék

Műszaki leírás

Patentgomb Ø	4 mm
Egyedileg beállítható a csuklóméretre	igen
Hossz	240 mm
Festék	kék
Szélesség	22 mm
Személyföldelés	Primer
Fémmentes	igen
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Mosás	30 °C színes ruha
Termék fajtája	Személyföldelés

