

## Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm, Szín: R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	972801 R
GTIN	2050002007260
Árucikk kategória	98E

### Leírás

#### Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképéses szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképéses műanyag.

Alap kivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok

egyedileg beállíthatók a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Mosás: 30 °C színes ruha

Hossz: 240 mm

Szélesség: 22 mm

Festék: piros

### Műszaki leírás

Személyföldelés	Primer
Hossz	240 mm
Festék	piros
Szélesség	22 mm
Patentgomb Ø	4 mm
Fémmentes	igen
Egyedileg beállítható a csuklóméretre	igen
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Mosás	30 °C színes ruha
Termék fajtája	Személyföldelés

