

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm, Szín: GL



Rendelési adatok

Rendelés száma	972801 GL
GTIN	4057989621234
Árucikk kategória	98E

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképessé szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképessé műanyag.

Alap kivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok

egyedileg beállíthatók a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Mosás: 30 °C színes ruha

Hossz: 240 mm

Szélesség: 22 mm

Festék: Csillogás

Műszaki leírás

Szélesség	22 mm
Patentgomb Ø	4 mm
Fémentes	igen
Festék	Csillogás
Hossz	240 mm
Személyföldelés	Primer
Egyedileg beállítható a csuklóméretre	igen
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Mosás	30 °C színes ruha
Termék fajtája	Földelő karszalag

