

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm, Szín: DR



Rendelési adatok

Rendelés száma	972801 DR
GTIN	4057989621241
Árucikk kategória	98E

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag.

Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok

egyedileg beállíthatók a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.

Mosás: 30 °C színes ruha

Hossz: 240 mm

Szélesség: 22 mm

Festék: Sötétpiros

Műszaki leírás

Fémentes	igen
Szélesség	22 mm
Festék	Sötétpiros
Hossz	240 mm
Egyedileg beállítható a csuklóméretre	igen
Személyföldelés	Primer
Patentgomb Ø	4 mm
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Mosás	30 °C színes ruha
Termék fajtája	Földelő karszalag

