

Garant**Horonybeszúró lapka, HB7010, Beszúrási szélesség w: 1,90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273665 1,90
GTIN	4045197719249
Árucikk kategória	21L

Leírás**Felhasználás:**

Beszúró esztergakéssel 3 mm-es lapkaszélességhez.

Figyelem:

A lapkatartókat a beszúrási szélességnek megfelelően utólag meg kell munkálni.

Műszaki leírás

a_r	2,15 mm
Beszúrási szélesség w	1,9 mm
Biztosító gyűrűhöz DIN 471/472 szerint	1,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	K
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 471

Horony szabvány szerint	DIN 472
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		