

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, bal oldalon nyitott, jobb oldalon ajtó és fiók, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	924014 1250
GTIN	4062406101787
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal.

Ház ajtóval és nyitott ház, mindegyik állítható magasságú, horganyzott rakodópolccal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75

Ajtómagasság (jobbra) mm: 525

Állítható magasságú polcok száma (jobbra): 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7016 világosszürke.**

Műszaki leírás

Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	20

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Ajtók száma	1
Fiókok száma	1
Süllyeszthető	nem
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fix kerék Ø	125 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
ComfortClose	nem
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Ütköző	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	100,9 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Magasság	950 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Tolófogantyú	nem
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12