

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, bal oldalon nyitott, jobb oldalon ajtó és fiók, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	924011 1250
GTIN	4062406101770
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Ház ajtóval és nyitott ház, mindegyik állítható magasságú, horganyzott rakodópolccal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75

Ajtómagasság (jobbra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (jobbra): 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7016 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fix kerék Ø	125 mm
Munkalap mélysége	750 mm

Munkalap anyaga	Bambusz
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Súly	96,7 kg
Alapszekrény szélessége	1100 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	1
Ajtók száma	1
Munkalap vastagsága	25 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fix kerekek száma rögzítőkék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőkékkel	2
Tolófogantyú	nem
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Alapszekrény mélysége	700 mm
Magasság	950 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Süllyeszthető	nem
Kerék anyaga	Poliuretán
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok hasznos területe G-ben	20x20
Munkalap hossza	1250 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Ütköző	nem
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75