

Garant GRIDLINE

**Gurítható munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 5 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	924094 1250
GTIN	4062406101824
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

**Elhelyezés:**

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Munkalap hossza	1250 mm
Kerék anyaga	Poliuretán

Kormányozható kerék Ø	125 mm
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Nyommentes futófelület	igen
Ajtók száma	1
Munkalap vastagsága	25 mm
Tolófogantyú	nem
Fiókok száma	5
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
ComfortClose	nem
Ütköző	nem
Süllyeszthető	nem
Súly	149,8 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200