

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	924051 1250
GTIN	4062406101794
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok száma	4
Munkalap mélysége	750 mm

ComfortClose	nem
Súly	135,2 kg
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Süllyeszthető	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Munkalap vastagsága	25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerék Ø	125 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Ütköző	nem
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtók száma	1
Tolófogantyú	nem
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100