

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 5 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	924091 1250
GTIN	4062406101817
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Súly	145,6 kg
Munkalap hossza	1250 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Magasság	950 mm
ComfortClose	nem
Munkalap anyaga	Bambusz
Fiókok száma	5
Ajtók száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Tolófogantyú	nem
Ütköző	nem
Kerék anyaga	Poliuretán
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Süllyeszthető	nem
Nyommentes futófelület	igen
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap vastagsága	25 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100