

Garant GRIDLINE

**Munkapad, gurítható, elektromosan állítható magasságú, kábel, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Árucikk kategória	9GG

## Leírás

### Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

**Fokozatmentes elektromos magasságállítás.** Magasságállítás gombbal.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal.

Csatlakozó kábelek hossza 8 m. F típusú csatlakozóval.

### Funkció:

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

### Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra): 525

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magassága (jobbra): 75, 100, 150, 200

### Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

## Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Súly	165,9 kg
ComfortClose	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fix kerék Ø	125 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Tolófogantyú	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Maximális löketerő	6000 N
Ajtók száma	1
Emelési sebesség	9 mm/s
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap mélysége	750 mm
Magasságállítás elve	elektromos
Munkalap hossza	1500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Süllyeszthető	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Nyommentes futófelület	igen
Tápfeszültség	250 V

Fiókok száma	4
Alapszekrény mélysége	700 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
	927805 200

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap  
magasság 200 mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap  
magasság 100 mm

927805 100

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap  
magasság 150 mm

927805 150