

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, elektromosan állítható magasságú, kábel, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal.

Csatlakozó kábelek hossza 8 m. F típusú csatlakozóval.

Funkció:

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fokozatmentes magasságállítás	igen
Ajtók száma	1
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasságállítás elve	elektromos
ComfortClose	nem
Süllyeszthető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	Ready-to-go
Tápfeszültség	250 V
Kerék anyaga	Poliuretán
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Maximális löketerő	6000 N
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Súly	179,9 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerék Ø	125 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Tolófogantyú	nem
Kormányozható kerék Ø	125 mm

Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiókok száma	4
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
	927805 150

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 150 mm

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 200 mm

927805 200

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12

914226 KO12

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 100 mm

927805 100