

Garant GRIDLINE

Munkapad, gurítható, elektromosan állítható magasságú, kábel, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal.

Csatlakozó kábelek hossza 8 m. F típusú csatlakozóval.

Funkció:

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Fiókok száma	4
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Nyommentes futófelület	igen
Tápfeszültség	250 V
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Süllyeszthető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Tolófogantyú	nem
Sorozat	Ready-to-go
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasságállítás elve	elektromos
Ajtók száma	1
Súly	172,9 kg
Maximális löketerő	6000 N

Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 75 mm

927805 75

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 150 mm

927805 150

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap
magasság 100 mm

927805 100