

Garant GRIDLINE

Munkapad, elektromosan gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925421 1250
GTIN	4062406101893
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház, valamint a 16G ajtós ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

A mozgató egység áramellátása beépített akkuval történik.

Mozgató egység: Maximális sebesség **4 km/h**, menetirány előre és hátra, hasmagasság 30 mm, nyom nélküli gumi kerék, mechanikus vészkioldás, hallható hangenergia (meghajtás) 45 dB(A). 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Nyommentes futófelület	igen
Súly	171 kg
Fix kerék Ø	125 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	950 mm
Fiókok száma	4
Munkalap vastagsága	25 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Maximális löketerő	400 N
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Tolófogantyú	igen
ComfortClose	nem
Süllyeszthető	nem
Sorozat	Ready-to-go
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Névleges feszültség	24 V
Munkalap hossza	1250 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Ajtók száma	1
Névleges teljesítmény	73 W
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP X4
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100

