

Garant GRIDLINE

Munkapad, elektromosan gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925424 1250
GTIN	4062406101909
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház, valamint a 16G ajtós ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

A mozgató egység áramellátása beépített akkuval történik.

Mozgató egység: Maximális sebesség **4 km/h**, menetirány előre és hátra, hasmagasság 30 mm, nyom nélküli gumi kerék, mechanikus vészkioldás, hallható hangenergia (meghajtás) 45 dB(A). 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Süllyeszthető	nem
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	4
Névleges feszültség	24 V
Súly	171 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Maximális löketerő	400 N
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
ComfortClose	nem
Tolófogantyú	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerék Ø	125 mm
Névleges teljesítmény	73 W
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Nyommentes futófelület	igen
Munkalap vastagsága	25 mm
Ajtók száma	1
Sorozat	Ready-to-go
Magasság	950 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP X4
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250

