

Garant GRIDLINE

Munkapad, elektromosan gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925427 1250
GTIN	4062406102111
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház, valamint a 16G ajtós ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

A mozgató egység áramellátása beépített akkuval történik.

Mozgató egység: Maximális sebesség **4 km/h**, menetirány előre és hátra, hasmagasság 30 mm, nyom nélküli gumi kerék, mechanikus vészkioldás, hallható hangenergia (meghajtás) 45 dB(A). 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Maximális löketerő	400 N
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Névleges feszültség	24 V
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Alapszekrény mélysége	700 mm
Súly	171 kg
Fiókok száma	4
Tolófogantyú	igen
Magasság	950 mm
Névleges teljesítmény	73 W
Alapszekrény szélessége	1100 mm
Ajtók száma	1
Fix kerék Ø	125 mm
Süllyeszthető	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP X4
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250

