

Garant GRIDLINE

Hatszögletű munkapad, 20×20G, Modell: 7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925804 7
GTIN	4062406102142
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Hatszögletű munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

6-os modell házanként **6 fiókkal**, 7-es modell házanként **7 fiókkal**.

50 mm vastag bükk-multiplex munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasságok mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

6 fiókház, 6 közbenső lemez, munkalap, rögzítőanyag.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	850 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Fiókház magassága	800 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Súly	640 kg

Adatlap

Fiókok száma	7
ComfortClose	nem
Fiókház mélysége	650 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	2000 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Hatszögletű munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200