

Garant GRIDLINE

Hatszögletű munkapad, 20×20G, Modell: 6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925804 6
GTIN	4062406102135
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Hatszögletű munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

6-os modell házaként **6 fiókkal**, 7-es modell házaként **7 fiókkal**.

50 mm vastag bükk-multiplex munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasságok mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

6 fiókház, 6 közbenső lemez, munkalap, rögzítőanyag.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókok száma	6
Fiókház magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	600 mm

Adatlap

Súly	600 kg
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	850 mm
ComfortClose	nem
Sorozat	vario
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	2000 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Hatszögletű munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200

Adatlap

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm

927800 75