

Garant GRIDLINE

Hatszögletű munkapad, 20×20G, Modell: T3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	925814 T3
GTIN	4062406102159
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Hatszögletű munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. 50 mm vastag bükk-multiplex munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasságok mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 425

Tartalom:

6 fiókház, 6 közbenső lemez, munkalap, rögzítőanyag.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	800 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex

Adatlap

Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	462 kg
Magasság	850 mm
Fiókok száma	3
ComfortClose	nem
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	2000 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Hatszögletű munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21