

**Weidmüller** **Kábelvágó áttétellel, 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 245mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	730250 245
GTIN	4032248945528
Árucikk kategória	73H

**Leírás****Kivitel:**

Markolat **1000 V-ig szigeteléssel DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fej sarló alakú éllel. Szárak műanyag markolattal. Simán és tisztán vág becsípés nélkül.

**Felhasználás:**

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

**Alapanyag:**

**Speciális szerszámacél**, süllyesztékben kovácsolt.

**Műszaki leírás**

Vágási teljesítmény	95 mm <sup>2</sup>
Teljes hossz	245 mm
Max. vágásteljesítmény Ø	22 mm
Gyártó jelölése	KT22
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Műanyag markolat
Működtetés	mechanikus, egykezes
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt
Felület	fényes

nyitórugóval

nem

Termék fajtája

Olló