

**XNEX 080608, HBM015, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215106 ST1400 |
| GTIN | 4062406103088 |
| Árucikk kategória | 22A |

Leírás**Kivitel:**

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,21 mm |
| Típus | ST1400 |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Váltólapka ISO kód | XNEX 080608 |
| Minőség | HBM015 |
| Szerszámanyag | HM |
| Maximális fogásmélység $a_{p\text{max}}$ | 4 mm |
| Cserék / élek száma | 6 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Bevonat | CVD |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 250 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 220 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 200 m/min | P |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |