

**XNEX 080608, HBM130, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Árucikk kategória	22A

Leírás**Kivitel:**

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2x3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HBM130
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\text{max}}$	4 mm
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		