

**XNEX 080608, HBM20, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Árucikk kategória	22A

Leírás**Kivitel:**

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2x3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$.

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$: 4 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HBM20
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6

Bevonat	CVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		