

MARKAL**Elektromos gravírozó készülék****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085701
GTIN	3660447105491
Árucikk kategória	08U

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló kialakítású műanyag ház, lengőhorgony rendszer szerint működő elektromos meghajtás (230 Volt, 50/60 Hz); kettős szigetelés, karbantartásmentes. A 3 mm max. lökethossz (ütésmélység) fokozatmentesen és pontosan állítható be.

Felhasználás:

Tiszta kézi feliratozáshoz és jelöléshez, valamint minden max. HR60 fém, üveg, műanyag, kőzet, fa, bőr, stb. gravírozásához.

Tartalom:

1 gyémánt tű 085705 sz., 1 keményfém tű 085706 sz., 2 modellező csúcs, 1 adapter csúcshoz, 1 műanyag tok.

Figyelem:

Tartozékok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Gravírozó készülék

Tartozék

Gyémánt hegy a VG.490 készülékhez	085705
-----------------------------------	--------

Keményfém hegy a VG.490 készülékhez 5 darabos

085706