

Mahr**Multimar univerzális mérőkészülék, Méréstartomány: 110-265mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428051 110-265
GTIN	4059192024901
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Stabil csőkonstrukció, köszörülve és keménykrómozva. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A méréstartomány mérőkarok megfordításával 75 mm-rel kibővíthető. Minden \varnothing 8 h 6 mm-es szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítás kijelző készülék nélkül).

- **Nagy mérési biztonság és ismétlési pontosság a nagy pontosságú golyós megvezetésnek köszönhetően.**
- **Hővédő markolatok**
- **A mérés iránya átváltható külső és belső méréskehez.**
- **Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt.**
- **A mozgó mérőkar tartó nagy pontosságú golyós megvezetésű, játékmentes és csekély súrlódású.**
- **Erős, köszörült és keménykrómozott oszlop.**
- **Egyszerűen beépíthető a rakodó- és szerelőblokkok következtében.**

Felhasználás:

- **Külső és belső méretek.**
- **Külső és belső menetek.**
- **Központosító tárcsák**
- **Keskeny vállak, beszúrások és hornyok.**
- **Külső és belső kúpok.**
- **Külső és belső fogazások stb.**

Figyelem:

2500 mm méréstartományig **könnyűszerkezetes szénzál erősítésű műanyag csővel** külön rendelésre.

Műszaki leírás

Felhasználási tartomány kívül	80 - 235 mm
Méréstartomány	110 - 265 mm
Felhasználási tartomány belül	110 - 265 mm
Méréstartomány	12 mm
Sorozat	Multimar
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A3
Termék fajtája	Univerzális mérőkészülék

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Mérőbefogó pár, furattal Típus B	428141 B
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 70 mm	428101 70
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 100 mm	428101 100
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 25 mm	428101 25
Mérőbefogó pár, furattal Típus A	428141 A
Vállas mérőbetét pár, sík, külső méréshez	428160
Külső mérőbetét, sík, Ø 7,5 mm, 1 darab	428130
Vállas mérőbetét pár, félhengeres, belső méréshez	428170
Belső mérőbetét, gömb alakú, Ø 7,5 mm, 1 darab	428120
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 35 mm	428101 35
Mélységütköző pár mérőkarokhoz	428111