

**Garant****Betét forgócsúchhoz, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320625 4
GTIN	4045197719713
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

**Alkalmazható :**

320615 sz., 320617 sz., 320659 sz. 2 méretű, 321265 sz. 3 méretű, 321335 sz. 2 méretű forgócsúcs

Hozzávaló színekód: K12

Külső Ø D: 28 mm

Kisméretű csúcs Ø D<sub>1</sub>: 13 mm

Szár Ø d: 12 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 23 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 17 mm

**Műszaki leírás**

Kisméretű csúcs Ø D <sub>1</sub>	13 mm
----------------------------------	-------

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	23 mm
Szár Ø d	12 mm
Külső Ø D	28 mm
Csúcsszög	60 fok
Kulcsnyílás	17 mm
Hozzávaló színkód	K12
Termék fajtája	Központosító csúcs