

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320625 5
GTIN	4045197719720
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320615 sz., 320617 sz., 320659 sz. 2 méretű, 321265 sz. 3 méretű, 321335 sz. 2 méretű forgócsúcs

Hozzávaló színekód: K12

Külső Ø D: 20 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 10 mm

Szár Ø d: 12 mm

Hasznos hossz L₁: 17 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 22 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d	12 mm
----------	-------

Hasznos hossz L ₁	17 mm
Kisméretű csúcs Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	20 mm
Csúcsszög	60 fok
Kulcsnyílás	22 mm
Hozzávaló színekód	K12
Termék fajtája	Központosító csúcs