

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320625 6
GTIN	4045197719737
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320615 sz., 320617 sz., 320659 sz. 2 méretű, 321265 sz. 3 méretű, 321335 sz. 2 méretű forgócsúcs

Hozzávaló színekód: K12

Külső Ø D: 14 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 4 mm

Szár Ø d: 12 mm

Hasznos hossz L₁: 15 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 12 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d	12 mm
----------	-------

Kisméretű csúcs $\varnothing D_1$	4 mm
Hasznos hossz L_1	15 mm
Külső $\varnothing D$	14 mm
Csúcsszög	60 fok
Kulcsnyílás	12 mm
Hozzávaló színekód	K12
Termék fajtája	Központosító csúcs