



## Racsnis kábelvágó acél erősítéses kábelekhöz (SWA kábel), Teljes hossz: 315mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	731250 315
GTIN	4003773078562
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Precíziósan köszörült élek és indukciósan edzett vágóélek.

**Felhasználás:**

Acél erősítéses kábelek (SWA kábel) vágásához egy- és kétkezes használatl. ideális szűk helyviszonyok esetén.

**Alapanyag:**

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

**Opcionális tartozék:**

Tartalék lengőkés 731251 sz.

**Figyelem:**

ACSR kábelek és drótkötelek vágásához nem alkalmas.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	315 mm
Vágási teljesítmény	380 mm <sup>2</sup>
Max. vágásteljesítmény Ø	45 mm
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Olló

---

## Tartozék

Lengőkés SWA racsnikábelvágóhoz csavarral és anyával Típus 315	731251 315
---	------------