



## Klímatechnikai mérőműszer Légáram készlet, Típus: HD



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474162 HD
GTIN	4029547019364
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer az **áramlási sebesség és térfogatáram méréséhez szellőzőcsatornában (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Hődrótos mérőszonda (szondafej 9 mm) kisebb légáramokhoz 30 m/s-ig. Hőmérséklet érzékelővel.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3x ceruzaelem, AA típus, USB kábel, koffer 474161 sz. K méret és kalibrálási jegyzőkönyv. Hődrótos szonda 474152 sz. HD méret

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 30 m/s
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a)	± 0,03 + 4 % (0 – 20 m/s) ± 0,5 + 5 % (20,01 – 30 m/s)
Üzemi hőmérséklet	-20 - 70 °C
IP védettség osztály	IP 54

Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	3
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Klímatechnikai mérőműszer

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------