


Garant**Marólapka Ø 12 mm tompa kúpos, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· **Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.**

Előtolás f_z acélban < 60 HRC: 0,05 mm

Minőség: HB4015

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Minőség	HB4015
Sarokrádiusz	1 mm
Szerszámanyag	HM
Wiper rádiusz axiálisan	12 mm
Wiper rádiusz radiálisan	24 mm
Vágóél rádiusz R_1	1 mm

Élhossz L_c	6 mm
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Előtolás f_z acélban $< 60 \text{ HRC}$	0,05 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz