

**Garant****Marólapka Ø 20 mm tompa kúpos, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· **Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.**

Előtolás  $f_z$  acélban < 60 HRC: 0,1 mm

Minőség: HB4015

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Minőség	HB4015
Sarokrádiusz	2 mm
Szerszámanyag	HM
Wiper rádiusz axiálisan	20 mm
Wiper rádiusz radiálisan	40 mm
Vágóél rádiusz $R_1$	2 mm

Élhossz $L_c$	10 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 60 \text{ HRC}$	0,1 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz