

Garant**Marólapka Ø 32 mm tompa kúpos, Típus: HART****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212799 HART |
| GTIN | 4062406103361 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Előtolás f_z acélban < 60 HRC: 0,15 mm

Minőség: HB7705

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|--------|
| Típus | HART |
| Minőség | HB7705 |
| Sarokrádiusz | 4 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Wiper rádiusz axiálisan | 32 mm |
| Wiper rádiusz radiálisan | 64 mm |
| Vágóél rádiusz R_1 | 4 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Élhossz L_c | 16 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | 0,22 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 60 \text{ HRC}$ | 0,15 mm |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Bevonat | TiN |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |