

Garant**Marólapka Ø 25 mm tompa kúpos, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Előtolás f_z acélban < 60 HRC: 0,12 mm

Minőség: HB4015

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Minőség	HB4015
Sarokrádiusz	4 mm
Szerszámanyag	HM
Wiper rádiusz axiálisan	25 mm
Wiper rádiusz radiálisan	50 mm
Vágóél rádiusz R_1	4 mm

Élhossz L_c	12,5 mm
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm
Előtolás f_z acélban $< 60 \text{ HRC}$	0,12 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz