



ER felfogó anya körfutás beállítással, ER-hez: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	309619 40
GTIN	2050002004047
Árucikk kategória	33E

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Körfutás beállítása nullára 6 csavarral. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.
Esztergagépeken nagyon jól használható, mind álló, mind meghajtott szerszámokhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!
Max. 6000 min-1.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	27,5 mm
Külső Ø D	78 mm

ER-hez	40 mm
Menet	M50×1,5
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya