



## ER felfogó anya körfutás beállítással, ER-hez: 32



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309619 32
GTIN	2050002004030
Árucikk kategória	33E

### Leírás

#### Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Körfutás beállítása nullára 6 csavarral. **Hornyokkal.**

#### Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.  
Esztergagépeken nagyon jól használható, mind álló, mind meghajtott szerszámokhoz.

#### Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

#### Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!  
Max. 6000 min-1.

### Műszaki leírás

Menet	M40×1,5
ER-hez	32 mm

Külső Ø D	63 mm
Teljes hossz L	23 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya