



## ER felfogó anya körfutás beállítással, ER-hez: 25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309619 25
GTIN	2050002004023
Árucikk kategória	33E

### Leírás

#### Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Körfutás beállítása nullára 6 csavarral. **Hornyokkal.**

#### Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Esztergagépeken nagyon jól használható, mind álló, mind meghajtott szerszámokhoz.

#### Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

#### Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!  
Max. 6000 min-1.

### Műszaki leírás

Külső Ø D	50 mm
Menet	M32×1,5

ER-hez	25 mm
Teljes hossz L	21,8 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya