

HOLEX**Kompakt tárcsa D × T × H (mm), 125×3×22, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566986 180
GTIN	4045197719010
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Kompakt tárcsa préselt rostvlies-ből a futtatási színek nélküli hűvös csiszoláshoz.

Felhasználás:

Sarokvarratoknál, hegesztési pontoknál és nehezen hozzáférhető helyeken végzett **leválasztáshoz, tisztításhoz és finiseléshez** sarokcsiszolóval (Ø 125 mm) vagy sarokvarrat csiszolóval (Ø 150 mm).

Figyelem:

Kompakt vlies tárcsákat felületcsiszoláshoz az 566991 cikkszám alatt talál. Sorjázó- és finiselő korongokat kőszőrűgépen történő használathoz az 568725 sz., 568731 sz. és 568741 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Kivitel	6A közepes
Keménységi fok	közepes
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes

Adatlap

Tárcsa Ø D	125 mm
Furat Ø H	22 mm
Tárcsaszélesség T	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	125×3×22
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		