

Garant**Szinkronizált szerszámfej ER25-höz, Menetfúró szár Ø d₂: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338185 7
GTIN	4062406102098
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegyeztetés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenetűre alkalmas.

Kivitel reklámszöveg:

- Minimális hosszkiegyeztetés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.

Alkalmazható:

ER szinkronbefogók 338180 sz.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Szár négyszög	5,5 mm
Menetfúró szár Ø d ₂ DIN 374/376	M9-10
Menetfúró szár Ø d ₂ DIN 371	M7
Ø D ₂	19 mm
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral

Termék fajtája

Menetfúró adapter