

Garant**Szinkronbefogó, ER szorítópatronához: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338180 25
GTIN	4062406103712
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegénylítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenetűre alkalmas.

Kivitel reklámszöveg:

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegénylítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenetűre alkalmas.

Alkalmazható:

ER szorítópatronos befogó.

Műszaki leírás

belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Szorítópatron tartó

