

**Garant****Szinkronbefogó, ER szorítópatronokhoz: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338180 32
GTIN	4062406103729
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegénylítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenetűre alkalmas.

**Kivitel reklámszöveg:**

- Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
- Minimális hosszkiegénylítés: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
- Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
- Bal- és jobbmenetűre alkalmas.

**Alkalmazható:**

ER szorítópatronos befogó.

**Műszaki leírás**

belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Szorítópatron tartó

