

**ER szorítópatron, ER 16, Névleges befogási Ø d: 1/4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308920 1/4    |
| GTIN              | 4062406103910 |
| Árucikk kategória | 32Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

**Figyelem:**

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

**A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).**

**Műszaki leírás**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Befogó              | ER 16          |
| Szabvány            | ISO 15488-B    |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm        |
| Típus               | 426 E          |
| Külső Ø D           | 17 mm          |
| Teljes hossz L      | 27,5 mm        |
| Termék fajtája      | Befogófej sima |

