

HOLEX**ER szorítópatron, ER 16, Névleges befogási Ø d: 7/64mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308920 7/64 |
| GTIN | 4062406103774 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).**Műszaki leírás**

| | |
|---------------------|----------------|
| Befogó | ER 16 |
| Szabvány | ISO 15488-B |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 426 E |
| Külső Ø D | 17 mm |
| Teljes hossz L | 27,5 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |

