

HOLEX**ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási Ø d: 7/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309000 7/16
GTIN	4062406104085
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).**Műszaki leírás**

Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	470 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

